


# Droselis

## VFFG-T-M5-6

Gaminio numeris: 8025710

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Droseliavimo funkcija
Montavimo tipas	su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	14,6 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Nominalus dydis	0,6 mm
b reikšmė	0,5
C reikšmė	0,05 l/sbar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	0,5 g
Informacija	atitinka RoHS
Material hollow bolt	PA