


Droselis

VFFG-T-M5-12

Gaminio numeris: 8025714

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Skirstytuvo funkcija | Droseliavimo funkcija |
| Montavimo tipas | su sriegiu |
| Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi | 45,4 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Nominalus dydis | 1,2 mm |
| b reikšmė | 0,5 |
| C reikšmė | 0,16 l/sbar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 0,5 g |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material hollow bolt | PA |