

Sujungimų blokas VABM-B10-25S-G38-7

Gaminio numeris: 8026266

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	27,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	7
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	1.143 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys