

Maitinimo plokštė

VABF-B10-25-P1A4-G14-P3

Gaminio numeris: 8026319

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maksimalus priveržimo momentas | 3 Nm |
| Produkto svoris | 80 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material supply plate | Padengtas aliuminiu |