

# Bendro tiekimo kolektorius VABM-B10-30-G34-6-P53

Gaminio numeris: 8026342

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                  | Reikšmė                       |
|--|-------------------------------|
| Tinklelio matmuo                         | 32 mm                         |
| Montavimo pozicija                       | Bet koks                      |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 6                             |
| Atsparumo korozijai klasė CRC            | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Produkto svoris                          | 1.452 g                       |
| Montavimo tipas                          | Su tvirtinimo laikikliu       |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1         | G3/4                          |
| Informacija                              | atitinka RoHS                 |
| Material manifold                        | Aliuminio liejinys            |