

Sujungimų blokas VABM-B10-30E-G34-10

Gaminio numeris: 8026367

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	32 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	10
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	5.646 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	G1/8
Valdomas oro portas 14	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G3/4
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys