

# Sujungimų blokas VABM-B10-30E-N34-4

Gaminio numeris: 8026370

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	32 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	2.703 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	1/8 NPT
Valdomas oro portas 14	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	3/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys