

Sujungimų blokas VABM-B10-30S-G12-9

Gaminio numeris: 8026384

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-------------------------------|
| Tinklelio matmuo | 32 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 9 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produkto svoris | 2.539 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | G1/2 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material manifold | Aliuminio liejinys |