


Solenoido ritė

VACN-N-A1-1-EX4-A

Gaminio numeris: 8029139

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC, intrinsically safe.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Budėjimo ciklas	100 %
Reikalinga srovė	≥ 27 mA
Izoliacijos klasė	F
Enamelled wire insulation class	H
Maksimali jėgimo įtampa	28 V
Maksimali jėgimo srovė	115 mA
naudinga talpa	nereikšmingai mažas
naudingas induktyvumas	nereikšmingai mažas
Maritime classification	see certificate
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Skyriaus sertifikatas	CCC 2021322307003993 DNV 15.0188 DNV TAA000011J GYJ21.1326X IECEx PTB 15.0013 PTB 09 ATEX 2043
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex ia IIC T6, T4 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tbIIIC T80°C, T130°C Db IP65
Nesprogi aplinkos temperatūra	T4, T130°C: -40°C ≤ Ta ≤ +85°C T6, T80°C: -40°C ≤ Ta ≤ +50°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 50 °C
Produkto svoris	114 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type A to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Plastinis Plienas
Material electrical contact	Žalvaris
Material winding	Varis