

Solenoido ritė


VACN-N-A1-1

Gaminio numeris: 8029144

★ Kernprogramm

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	F
Enamelled wire insulation class	F
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 0.7 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
Skyriaus sertifikatas	DNV TAA000011J
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	95 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type A to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Plastinis Plienas
Material electrical contact	Žalvaris
Material winding	Varis