


# Alkūninis sujungimas NPFC-L-2R34-M

Gaminio numeris: 8030227

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
Dėžės dydis	10
Darbinis slėgis	-0,95 ... 50 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkto svoris	102,6 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	R3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	R3/4
Informacija	atitinka RoHS