


Dviguba įmova
NPFC-D-2R38-M
Gaminio numeris: 8030284

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Material threaded fitting	Nickel-plated brass
Dėžės dydis	10
Darbinis slėgis	-0,95 ... 50 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkto svoris	26,27 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	R3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	R3/8
Informacija	atitinka RoHS