

Galinė plokštė VABE-S1-2LZ-N34

Gaminio numeris: 8032665

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	44 mm
Oro išmetimo funkcija	Via throttle plate
Paremtas standartu	ISO 5599-1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Tinkamumas vakuumui	Taip
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 50 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	360 g
Montavimo tipas	Via through-hole for M6 screw
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	3/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material end plate	Padengtas aliuminiu