



Signalo keitiklis SCDN-2A-EC4-PNLK-L1

Gaminio numeris: 8035556

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Skyriaus sertifikatas	UL E322346
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Current
Signalų nuotolis	0 - 20 mA
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Standartinis skaitymo intervalas.	1 ms
Tikslumas, FS	0,5 %FS
Pasikartojamumo paklaida ± %FS	0,2 %FS
Jungiklio išėjimas	2 x PNP arba 2 x NPN sąsaja
Perjungimo funkcija	Laisvai programuojamas
Komutavimo elemento funkcija	N/C ir N/O kontaktai, perjungiami
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Protokolas	IO-Link
IO-Link, protokolas	Device V 1.1
IO-Link, profile	Smart sensor profile
IO-Link, function classes	Binary Data Channels (BDC) Process Data Variable (PDV) Identification diagnozė Teach channel
IO-Link, komunikacijos režimas	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, SIO mode support	Taip
IO-Link, porto tipas	A
IO-Link, proceso duomenų plotis OUT	0 Byte
IO-Link, proceso duomenų plotis IN	5 Byte
IO-Link, process data content IN	14 bit PDV (measured value InA) 14 bit PDV (measured value InB) 2 bit BDC (measured value monitoring)
IO-Link, minimalus ciklo laikas	5 ms
IO-Link, data memory required	0,5 Kilobyte
Nominalus DC įtampų lygis	15 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, connection technology	Connection pattern L1J
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 2, connection type	2x rozetė
Electrical connection 2, connection technology	Plug pattern EC
Electrical connection 2, number of pins/wires	4
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę

Savybės	Reikšmė
	su sienos/paviršiaus tvirtinimu
Produkto svoris	23 g
Material housing	PA - sustiprintas
Displėjaus tipas	Apšviestas LCD, spalvotas
Nustatymo pasirinkimai	IO-Link Teach-In Per displėjų ir mygtukus
Apsauga nuo manipuliavimo	IO-Link PIN-Code
Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L