

Manometras

PAGN-63-0.025M-G14-1.6

Gaminio numeris: 8036756

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Display range	0 ... 0,025 MPa
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	63
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 0,025 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 0,25 bar
Operating pressure	0 ... 3,625 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	1,6
Apsaugos klasė	IP43
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Medžiaga	Žalvaris
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	ABS
Material screen	PS
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	220 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui