



# Pasyvi ašių kreipiančioji ELFA-KF-70- -

Gaminio numeris: 8037970

FESTO



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	50 ... 5.000 mm
Dydis	70
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Maksimalus pagreitis	50 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	5 m/s
Budėjimo ciklas	100 %
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos momentas Iy	146,05E+03 mm <sup>4</sup>
Inercijos momentas Iz	459,29E+03 mm <sup>4</sup>
Maksimali jėga Fy	1.500 N
Maksimali jėga Fz	1.850 N
Didžiausia tuščios eigos- perstūmimo varža	11 N
Maksimalus momentas Mx	16 Nm
Maksimalus momentas My	132 Nm
Maksimalus momentas Mz	132 Nm
Tepimo intervalas priklauso nuo eigos	1.000 km
Kreipamųjų svoris	790 g
Papildomųjų kreipiamųjų svoris	790 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	2.220 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	38 g
Montavimo tipas	su priedais
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija	atitinka RoHS
Material cover tape	Nerūdijančio plieno juosta
Material guide slide	Nerūdijantis plienas
Material guide rail	Nerūdijantis plienas
Material slide	Aliuminio liejinys anoduotas