

# Fixed restrictor VFFG-T-F4-7

Gaminio numeris: 8047348

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Droseliavimo funkcija
Montavimo tipas	Tapped
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Dydis	For ø 4 mm
Nominalus dydis	0,7 mm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	0,4 g
Informacija	atitinka RoHS