


# Atbulinis vožtuvas VABF-L1-14-H2

Gaminio numeris: 8047365

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo dydis	14 mm
Skirstytuvo funkcija	valdoma vienkryptė funkcija
Operating pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	0,5 ... 8 bar
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	1 g
Montavimo tipas	Tapped
Informacija	atitinka RoHS