


Bendro tiekimo kolektorius OABM-P-G3-15-2

Gaminio numeris: 8049144

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Prietaiso padėties numeris | 2 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maksimalus priveržimo momentas | 3,3 Nm |
| Minimalus užveržimo momentas | 0,3 Nm |
| Produkto svoris | 59,6 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of connecting plate | Aliuminio liejinys |