


# Ritininė svirtis grįžtant nejautri VAOM-R4-20-D2-32

Gaminio numeris: 8049237

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	20 mm
Veikimo būdas	mechaninis
Montavimo pozicija	Movement plane
Konstrukcija	Toggle lever
Valdymo tipas	tiesioginis
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	suspaustas
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting adaptor	galvanizuotas plienas