


# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-60-S38-60RA-91

Gaminio numeris: 8058948

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	60
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Tuščio eigos momentas	0,07 Nm
Keičiamas momentas	3 Nm
Produkto svoris	1.150 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	60RA
Informacija	atitinka RoHS