


Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-86-D60-55A-102

Gaminio numeris: 8058979

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|-----------------------|
| Dydis | 86 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 175 kgmm ² |
| Tuščio eigos momentas | 0,25 Nm |
| Keičiamas momentas | 9,5 Nm |
| Produkto svoris | 2.500 g |
| Interface code, actuator | D60 |
| Interface code, motor in | 55A |
| Informacija | atitinka RoHS |