


Sujungimo kištukas NPHS-S6-M-G12

Gaminio numeris: 8059260

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Nominalus dydis | 7,85 mm |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 14 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 20 % |
| Produkto svoris | 50 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G1/2 |
| Informacija | atitinka RoHS |