


# Greito jungimo lizdas NPHS-D6-M-G38

Gaminio numeris: 8059276

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	10 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 20 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.050 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Nominalus užveržimo momentas	15 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	179 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G3/8
Informacija	atitinka RoHS