

# Plastikiniai vamzdeliai

## PTFEN-6X1-NT-500

Gaminio numeris: 8061178

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	6 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	40 mm
Vidinis diametras	4 mm
Min. lenkimo spindulys	38 mm
Instructions for use	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,5 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 72,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,5 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 217,5 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Material fire test	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,034 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 6mm For barbed connector outside diameter 6 mm with union nut 4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle 4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 55 +/-5
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PTFE