

Elektronikos modulis VMPA14-MPM-EMM-8

Gaminio numeris: 8066769

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	8
Elektromagneto ritės nominali atjungimo srovė	80 mA iki 25 ms
Nominali srovė su jos mažinimu	25 mA po 25 ms
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress (sumontuotas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	30 g
Material housing	POM
Informacija	atitinka RoHS