

# Pagrindas VMPA14-AP-4-1-EMM-4

Gaminio numeris: 8066779

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	65,5 mm
Ilgis	107,3 mm
Tinklelio matmuo	14,8 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	252 g
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu