


Rutulinio skirstytuvo pavaros komponentas VZBM-A-1"-RP-25-D-2-B2-PA10

Gaminio numeris: 8070238

FESTO

Brass, with double-acting actuator DFPD 2/2-way, nominal width 1",
PN25, thread EN 10226-1.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė Posūtkio pavara
Veikimo būdas	pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Rp1
Komutavimo pozicijos indikatorius	Griovelio kryptis = srauto kryptis
Skersmuo DN	25
Darbinis slėgis	5,5 ... 8 bar
Nominalus armatūros slėgis	25
Terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos Vanduo (be vandens garų) Neutralūs skysčiai
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Rasos taško temperatūra 10°C žemiau aplinkos arba terpės temperatūros Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-15 ... 90 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Srautas Kv	39 m ³ /h
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nikeliuotas varis
Korpuso medžiagos numeris	CW617N
Material seals	FPM HNBR PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Rutuliuokų medžiagos numeris	CW614N
Material shaft	Žalvaris
Veleno medžiagos numeris	CW614N
Produkto svoris	1.454 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress