


# Rutulinio skirstytuvo pavaros komponentas

## VZBM-A-3/8"-RP-40-D-2-B2-PB20

Gaminio numeris: 8070243

FESTO

Brass, with single-acting actuator DFPD 2/2-way, nominal width 3/8", PN40, thread EN 10226-1.



### Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė   |
|---|---|
| Konstrukcija                            | 2- eigė rutulinė sklendė<br>Posūkio pavara  |
| Veikimo būdas                           | pneumatinė  |
| Montavimo pozicija                      | Bet koks  |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į liniją  |
| Sąsajos                                 | Rp3/8   |
| Komutavimo pozicijos indikatorius       | Griovelio kryptis = srauto kryptis  |
| Skersmuo DN                             | 10  |
| Darbinis slėgis                         | 5,5 ... 8 bar   |
| Nominalus armatūros slėgis              | 40  |
| Terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inertinės dujos<br>Vanduo (be vandens garų)<br>Neutralūs skysčiai                                       |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Rasos taško temperatūra 10°C žemiau aplinkos arba terpės temperatūros<br>Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Terpės temperatūra                      | -20 ... 130 °C  |
| Aplinkos temperatūra                    | -20 ... 80 °C   |
| Srautas Kv                              | 9,4 m <sup>3</sup> /h   |
| Informacija                             | atitinka RoHS   |
| PWIS conformity                         | VDMA24364 zone III  |
| Material housing                        | Nikeliuotas varis   |
| Korpuso medžiagos numeris               | CW617N  |
| Material seals                          | HNBR<br>PTFE  |
| Material ball                           | Brass, chrome-plated  |
| Rutuliuokų medžiagos numeris            | CW614N  |
| Material shaft                          | Žalvaris  |
| Veleno medžiagos numeris                | CW614N  |
| Produkto svoris                         | 1.817 g   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 1 - Low corrosion stress  |