

Vakuuminis siurbtukas OGVM-60X125-SV-N-G14F

Gaminio numeris: 8073857

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams	6 mm
Min. detalės spindulys	75 mm
Nominalus dydis	8 mm
Siurbtuko dydis	60x125 mm
Siurbtuko apimtis	44 cm ³
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Ovalus, plokščias
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,6 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	345 N
Vertikali šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	324 N
Produkto svoris	86 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	Vidinis sriegis G1/4
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR