


Amortizatorius DYSS-G8-10-10-Y1F

Gaminio numeris: 8073917

★ Kernprogramm

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	10
Eiga	10 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	1,5 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	10 mm
Maks. stabdymo jėga	700 N
Maksimalus priveržimo momentas	8 Nm
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	6 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	25.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,03 J
Numetimo jėga	4 N
Produkto svoris	105 g
Montavimo tipas	su sriegine įvove
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	aukštai legiruotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas