


Proporcinis skirstytuvas VPWS-6-B-6-PC15-3-V

Gaminio numeris: 8074537

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	6 mm
Veikimo būdas	elektrinis
Sandaravimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesioginio valdymo skirstytuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Skirstytuvo funkcija	2/2-way proportional valve closed
Operating pressure MPa	0 ... 0,3 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 3 bar
Nominal operating pressure	0,2 MPa
Nominalus darbinis slėgis	2 bar
Nominal operating pressure (psi)	29 psi
Burst pressure	15 bar
Trūkimo slėgis	15 bar
Burst pressure	217,5 psi
Standard flow rate	200 ... 220 l/min
Hysteresis	22,5 mA
Ijungimo laikas	10 ms
Current regulating range	0 ... 225 mA
Maksimalus elektrinės galios sunaudojimas	3 W
Ritės atsparumas	60,5 Ohm
Budėjimo ciklas	100% (see assembly instructions)
Report number for VOC emission test according to ISO 18562-3	FE 2021-450
Report number for particle emission according to ISO 18562-2	PAR_041_2022
Report number for surface cleanliness	FE_2021-498
Oxygen suitability according to standard	ISO 15001
Maximum impurity level for hydrocarbons	500 mg/m ²
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpė	Inertinės dujos Air Oxygen
Note on the medium	Negalima naudoti tepamo oro. Maximum particle size 10 µm
Terpės temperatūra	5 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP60
Note on degree of protection	IP65 with suitable plug Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkto svoris	25 g
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atvirai laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	2

Savybės	Reikšmė
Kabelio ilgis	70 ... 80 mm
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado įjungti su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Cartridge 7.5 mm
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Cartridge 15 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	FPM
Material housing	aukštai legiruotas plienas