

Servo Press Kit YJKP

Gaminio numeris: 8077950

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Pressing force	0 ... 17 kN
Darbinė eiga	100 ... 400 mm
Kabelio ilgis	5 ... 15 m
Scanning frequency	1.000 Hz
Protokolas	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Montavimo pozicija	Bet koks
Variklio tipas	Servovariklis
Maksimalus pagreitis	2 m/s ²
Budėjimo ciklas	100 %
Pastūmos greitis	0 ... 250 mm/s
Tikslumas, FS	0,25 %FS
Didžiausia leistina apkrova	19,5 ... 95 kg
Produkto svoris	5,5 ... 66,7 kg
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP20
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III