


Ašies komplektas EAMM-A-T42-55A

Gaminio numeris: 8082614

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|-----------------------|
| Nominalus ilgis | 43 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 8.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 3,2 kgmm ² |
| Keičiamas momentas | 8,5 Nm |
| Produkto svoris | 328 g |
| Interface code, actuator | T42 |
| Interface code, motor in | 55A |
| Informacija | atitinka RoHS |