


Sujungimo kolektorius VABM-P6-15M-G18-M5-4

Gaminio numeris: 8083543

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|----------------------------------|
| Tinklelio matmuo | 15 mm |
| Konstrukcija | Connection direction on the side |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 4 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas | 0,6 Nm |
| Produkto svoris | 140 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material manifold | Aliuminio liejinys |