

# Reduktorius EMGA-80-A-G5-80P

Gaminio numeris: 8085347

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	80 mm
Variklio flanšo dydis	80 mm
Posūkio tarpelis	0,22 deg
Reduktoriaus tipas	Right-angle gear unit
Pavaros perdavimo santykis	5:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	7.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	67 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	1,017 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalus sukimo momentas	107 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	95 %
Atsparumas sukimui	4,8 Nm/arcmin
Produkto svoris	4.300 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	80G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	80P
Informacija	atitinka RoHS