


Reduktorius EMGA-80-A-G5-100A

Gaminio numeris: 8085349

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-------------------------|
| Reduktoriaus flanšo dydis | 80 mm |
| Variklio flanšo dydis | 100 mm |
| Posūkio tarpelis | 0,22 deg |
| Reduktoriaus tipas | Right-angle gear unit |
| Pavaros perdavimo santykis | 5:1 |
| Didžiausias apsisukimų dažnis | 7.000 1/min |
| Darbinė pavaros temperatūra | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apsaugos klasė | IP54 |
| Nuolatinis pavaros sukimo momentas | 67 Nm |
| Reduktoriaus masės inercijos momentas | 1,017 kgcm ² |
| Maksimalus sukimo momentas | 107 Nm |
| Didžiausias naudingumo koeficientas | 95 % |
| Atsparumas sukimui | 4,8 Nm/arcmin |
| Produkto svoris | 4.500 g |
| Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas | 80G |
| Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas | 100A |
| Informacija | atitinka RoHS |