

Y įkišama jungtis NPQR-Y-Q12-E

Gaminio numeris: 8085727

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Standartas |
| Tubing insertion depth | 22,5 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Y-shape |
| Dėžės dydis | 1 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C |
| Skyriaus sertifikatas | NSF C0556009 |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Švaros klasė | ISO class 4 |
| Food-safe | See declaration of conformity NSF/ANSI 169 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 150 °C |
| Produkto svoris | 106,4 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | For tubing outside diameter 12 mm |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 12 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Guard ring material | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material release ring | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Thrust ring material | PPSU |