


Pressure regulator VRPA-CM-Q4-E

Gaminio numeris: 8086003

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Valdiklio funkcija | Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | QS-4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | QS-4 |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 80 l/min |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Veikimo būdas | rankinis |
| Reguliuojantis elementas | Pasukama rankenėlė su užraktu |
| Manometras | su manometru |
| Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Slėgio valdymo diapazonas | 1 ... 8 bar |
| Slėgio reguliavimo diapazonas psi | 14,5 ... 116 psi |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Švaros klasė | ISO class 4 |
| Produkto svoris | 23 g |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material static seals | NBR |