



# Pajungimo kabelis

## NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Gaminio numeris: 8086524

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	RS232
Cable identification	su priedais
Montavimo pozicija	Bet koks
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 1, occupied pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	kampinis
Electrical connection 2, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	Sub-D
Electrical connection 2, number of pins/wires	9
Electrical connection 2, occupied pins/wires	8
Electrical connection 2, type of mounting	2 screws 4-40 UNC
Nominalus DC įtampas lygis	0 ... 24 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Shielding	Taip
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Suitable for energy chains
Laido bandymo sąlygos	Bandymas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	≥ 24 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 47 mm
Kabelio skersmuo	4,6 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,1 mm
Kabelio struktūra	3x0,34
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,34 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP67
Note on degree of protection	IP20 for Sub-D socket Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	0 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	2
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas