


Manometras PAGN-23-1M-G18S

Gaminio numeris: 8088992
Nebetiekiamas produktas

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Display range	0 ... 1 MPa
Manometro nominalus dydis	23
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,6
Matavimo tikslumo klasė	5
Apsaugos klasė	IP44
Saugojimo temperatūra	-5 ... 50 °C
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/8 with sealing ring
Medžiaga	ABS- sustiprintas Žalvaris
Material of threaded plug	ABS- sustiprintas
Material housing	ABS
Material screen	PMMA
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	6 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui