


# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-38-V25-35A-63

Gaminio numeris: 8093286

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	38
Atstumas tarp centrų	63 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	3.600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Tuščios eigos momentas	0,05 Nm
Keičiamas momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	218 g
Interface code, actuator	V25
Interface code, motor in	23AB 35A
Informacija	atitinka RoHS