


Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-45-V25-42AB-63

Gaminio numeris: 8095562

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	45
Atstumas tarp centrų	63 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	3.600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	4,35 kgmm ²
Tuščios eigos momentas	0,05 Nm
Keičiamas momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	247 g
Interface code, actuator	V25
Interface code, motor in	42AB
Informacija	atitinka RoHS