


Pagrindas VABS-P16-10S-M5

Gaminio numeris: 8097804

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	26 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Special characteristics	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Darbinis slėgis	0 ... 7 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Inertinės dujos Air Oxygen Azotas
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro. Maximum particle size: 5 µm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 60 % nesikondensuojantis
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	25 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Aluminio liejinys