


# Jungtis NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Gaminio numeris: 8104286

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Tubing mounted via clamped connection Tiesi forma
Dydis	Diameter 8 mm
Fluid connection	UNF1/4-28
Fluid connection 2	For tubing outside diameter 3 mm
Terpė	Skystos terpės Dujinės terpės
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0,075 ... 0,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,75 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10,875 ... 87 psi
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sandarinimo principas	Sunkus
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus užveržimo momentas	15 Ncm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 15 %
Produkto svoris	0,45 g
Medžiaga	PP
Material of threaded plug	PA - sustiprintas
Informacija	atitinka RoHS
Food-safe	See Supplementary material information
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Instructions for use	See application note (available on the Support Portal at festo.com)