


Ašies komplektas EAMM-A-D19-40R

Gaminio numeris: 8105867

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	1,1 Nm
Produkto svoris	133 g
Interface code, actuator	D19
Interface code, motor in	40R
Informacija	atitinka RoHS