


Priartėjimo jutiklis SDBF-FAS-1L-PU-K-9-N-LE

Gaminio numeris: 8106571

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvaliai skylei
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Suveikimo laikas	4 μs
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	4,8 W
Įtampos kritimas	1 V
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Nominalus DC įtampos lygis	6 ... 24 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Taip
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas
Material cable sheath	PVC
Montavimo tipas	suspaustas įjungiamas į išilginį lizdą
Montavimo pozicija	Bet koks
Korpuso spalva	permatomas
Darbo režimo displėjus	LED
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-20 ... 80 °C
Apsaugos klasė	NEMA 6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III