


# Kontaktų juosta NECC-L8G5-C1

Gaminio numeris: 8106756

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable outlet	Tiesus
Produkto svoris	3,8 g
Dėžės dydis	1
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, connection technology	Manufactured by Assmann WSW components GmbH
Electrical connection 1, number of pins/wires	5
Electrical connection 1, type of mounting	Plug-in
Electrical connection 2, connection technology	Spyruoliniai gnybtai
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 300 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	8 A
Atsparumas smūgiams	1,6 kV
Shielding	Ne
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28 - 16
Apsaugos klasė	IP20
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-40 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas