

Solenoido ritė

VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME

Gaminio numeris: 8109388

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Ne |
| Vidinis tirpusis saugiklis | Saugiklis |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Izoliacijos klasė | H |
| Ritės charakteristikos duomenys | 24 V DC: 3.5 W 24 V AC: 50/60 Hz, power 3.5 VA |
| Leistini įtampos svyravimai | -15 % / +10 % |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| Skyriaus sertifikatas | BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X |
| ATEX kategorijos dujos | II 2G |
| ATEX kategorijos dulkės | II 2D |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db |
| Nesprogi aplinkos temperatūra | T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Produkto svoris | 580 g |
| Elektrinis pajungimas | Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5 |
| Informacija | atitinka RoHS |