

# Solenoido ritė

## VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

Gaminio numeris: 8109391

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	230 V AC: 50/60 Hz, power: 12 VA 230 V DC: 12 W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Skyriaus sertifikatas	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex eb mb IIC T4 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tb IIIC T120°C Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP66
Produkto svoris	580 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS